



GEMÜ D451
pneumatisch betätigt

Absperrklappen mit Elastomerichtung Baureihe GEMÜ D450

Anwendungsgebiete

- Chemietechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie

Merkmale

- hervorragender Korrosionsschutz
- geringes Gewicht
- minimale Druckverluste
- UV-beständig
- einfach zu montieren

Beschreibung

GEMÜ D450 (freies Wellenende),
D451 (pneumatisch betätigt),
D457 (Handhebel) und
D458 (elektromotorisch betätigt)
sind zentrische Absperrklappen
in den Nennweiten DN 50 bis 300.

Technische Details

- Nennweiten:
DN 50 bis 300
- Anschlussarten:
EN 1092 PN 10 / ANSI B16.5,
Klasse 150 / JIS K10
- Körperwerkstoffe:
PP (GF)
- Dichtwerkstoffe:
FPM, EPDM
- Medientemperatur*:
0 bis 90 °C
- Betriebsdruck:
0 bis 10 bar

* je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern

Anwendungen

- Chemische Prozessindustrie
- Wasseraufbereitung
- Wasserversorgung

