



GEMÜ SU40 SUMONDO



GEMÜ SUHK SUMONDO



GEMÜ SU60 SUMONDO

Одноразовый мембранный клапан GEMÜ SUMONDO

Область применения

- Смешивание сред
- Ферментация
- Выращивание клеток
- Очистка
- Фильтрация
- Розлив

Характеристики

- На выбор с ручным, пневматическим или электрическим приводом
- Встроенный оптический индикатор положения
- Высокая механическая прочность и коррозионная стойкость материала корпуса клапана и пригодность для стерилизации гамма-излучением
- Герметичная изоляция между корпусом клапана и приводом
- Руководство по проведению проверки в качестве дополнительного материала
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих

Система GEMÜ SUMONDO

Одноразовый клапан GEMÜ SUMONDO состоит из корпуса мембранного клапана GEMÜ SUB, который может комбинироваться с ручным, пневматическим или электрическим приводом. Соединение привода с контактирующим с технологической средой блоком GEMÜ SUB, состоящим из корпуса клапана и приваренной уплотнительной мембраны, осуществляется с помощью клампов. После использования контактирующий с технологической средой блок GEMÜ SUB можно просто отсоединить от привода и заменить. Привод остается в оборудовании.

GEMÜ SUHK SUMONDO

- Исполнение с ручным приводом
- Возможность обработки привода в автоклаве
- Плавная регулировка минимального расхода благодаря ограничителю хода закрывания

GEMÜ SU40 SUMONDO

- Исполнение с пневмоприводом
- Возможность обработки привода в автоклаве
- Испытанная и надежная технология приводов

GEMÜ SU60 SUMONDO

- Исполнение с электроприводом
- Функция ОТКР/ЗАКР, позиционеры и регуляторы процесса
- Разные варианты настройки приводного усилия и скорости позиционирования

GEMÜ SUB SUMONDO

- На выбор с проходным, угловым или Т-образным корпусом
- Высокая механическая прочность материалов корпуса клапана и пригодность для стерилизации гамма-излучением
- Корпус клапана изготовлен и упакован в условиях чистого помещения по стандарту ISO, класс 8

