

GEMÜ M75

Elektrisch betätigtes Magnetventil

DE

Betriebsanleitung







Alle Rechte, wie Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte, werden ausdrücklich vorbehalten. Dokument zum künftigen Nachschlagen aufbewahren. © GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG 08.05.2024

Inhaltsverzeichnis

1	•	neines	4	22 Herstellererklärung im Sinne der Druckgeräte-
	1.1	Hinweise	4	richtlinie 2014/68/EU
	1.2	Verwendete Symbole	4	23 Original EU-Konformitätserklärung gemäß
	1.3 1.4	Begriffsbestimmungen	4 4	2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
2		rheitshinweise	5	
_			5	
3		ktbeschreibung		
4		CONEXO	6	
5	Bestin	nmungsgemäße Verwendung	7	
6	Beste	lldaten	8	
7	Techn	ische Daten	10	
	7.1	Medium	10	
	7.2	Temperatur	10	
	7.3	Druck	10	
	7.4	Produktkonformitäten	11	
	7.5 7.6	Mechanische DatenElektrische Daten	11 11	
_				
8		ssungen	13	
	8.1	Gesamtmaße	13	
	8.2 8.3	VentilkörperBefestigungsmaße	13 16	
•				
9		ellerangaben	17 17	
	9.1 9.2	Lieferung Transport	17	
	9.3	Lagerung	17	
	9.4	Lieferumfang	17	
10		u in Rohrleitung	17	
10	10.1	Einbauvorbereitungen	17	
	10.1	Durchflussrichtung	18	
	10.3	Einbaulage	18	
	10.4	Einbau mit Armaturenverschraubung	19	
	10.5	Einbau mit Schweißstutzen	19	
	10.6	Einbau mit Gewindemuffe	19	
	10.7	Einbau mit Klebemuffe	19	
	10.8	Ausrichtung des Antriebs	19	
11	Elektri	ischer Anschluss	20	
12	Inbetr	iebnahme	20	
13	Betrie	b	21	
	13.1	Normalbetrieb	21	
	13.2	Handnotbetätigung	21	
14	Inspel	ktion und Wartung	21	
	14.1	Antrieb austauschen	21	
	14.2	Reinigung des Produkts	22	
	14.3	Ersatzteile	22	
15	Fehler	behebung	24	
16	Ausba	u aus Rohrleitung	25	
17	Entso	rgung	25	
18	Rücks	endung	25	
		al EU-Einbauerklärung im Sinne der EG-Ma-		
-	-	enrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B	26	
20		al EU-Konformitätserklärung gemäß		
	-	30/EU (EMV-Richtlinie)	27	
21		al EU-Konformitätserklärung gemäß		
	-	65/EU (RoHS-Richtlinie)	28	

29

30

1 Allgemeines

1.1 Hinweise

- Beschreibungen und Instruktionen beziehen sich auf Standardausführungen. Für Sonderausführungen, die in diesem Dokument nicht beschrieben sind, gelten die grundsätzlichen Angaben in diesem Dokument in Verbindung mit einer zusätzlichen Sonderdokumentation.
- Korrekte Montage, Bedienung und Wartung oder Reparatur gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Produkts.
- Im Zweifelsfall oder bei Missverständnissen ist die deutsche Version des Dokumentes ausschlaggebend.
- Zur Mitarbeiterschulung Kontakt über die Adresse auf der letzten Seite aufnehmen.

1.2 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in dem Dokument verwendet:

Symbol	Bedeutung	
•	Auszuführende Tätigkeiten	
► Reaktion(en) auf Tätigkeiten		
-	Aufzählungen	

1.3 Begriffsbestimmungen

Betriebsmedium

Medium, das durch das GEMÜ Produkt fließt.

1.4 Warnhinweise

Warnhinweise sind, soweit möglich, nach folgendem Schema gegliedert:

SIGNALWORT		
Mögliches gefahren- spezifisches Symbol	Art und Quelle der Gefahr ► Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung. ■ Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.	

Warnhinweise sind dabei immer mit einem Signalwort und teilweise auch mit einem gefahrenspezifischen Symbol gekennzeichnet.

Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

⚠ GEFAHR

Unmittelbare Gefahr!

 Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod.

WARNUNG



Möglicherweise gefährliche Situation!

 Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod.

⚠ VORSICHT



Möglicherweise gefährliche Situation!

► Bei Nichtbeachtung drohen mittlere bis leichte Verletzungen.

HINWEIS



Möglicherweise gefährliche Situation!

Bei Nichtbeachtung drohen Sachschäden.

Folgende gefahrenspezifische Symbole können innerhalb eines Warnhinweises verwendet werden:

Symbol	Bedeutung
	Explosionsgefahr!
	Aggressive Chemikalien!
<u></u>	Heiße Anlagenteile!
4	Gefahr durch Stromschlag

2 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument beziehen sich nur auf ein einzelnes Produkt. In Kombination mit anderen Anlagenteilen können Gefahrenpotentiale entstehen, die durch eine Gefahrenanalyse betrachtet werden müssen. Für die Erstellung der Gefahrenanalyse, die Einhaltung daraus resultierender Schutzmaßnahmen sowie die Einhaltung regionaler Sicherheitsbestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.

Das Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Nichtbeachtung kann zur Folge haben:

- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen.
- Gefährdung von Anlagen in der Umgebung.
- Versagen wichtiger Funktionen.
- Gefährdung der Umwelt durch Austreten gefährlicher Stoffe bei Leckage.

Die Sicherheitshinweise berücksichtigen nicht:

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.
- Die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung (auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals) der Betreiber verantwortlich ist.

Vor Inbetriebnahme:

- 1. Das Produkt sachgerecht transportieren und lagern.
- 2. Schrauben und Kunststoffteile am Produkt nicht lackieren.
- 3. Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes Fachpersonal durchführen.
- 4. Montage- und Betriebspersonal ausreichend schulen.
- 5. Sicherstellen, dass der Inhalt des Dokuments vom zuständigen Personal vollständig verstanden wird.
- 6. Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche regeln.
- 7. Sicherheitsdatenblätter beachten.
- 8. Sicherheitsvorschriften für die verwendeten Medien beachten.

Bei Betrieb:


- 9. Dokument am Einsatzort verfügbar halten.
- 10. Sicherheitshinweise beachten.
- 11. Das Produkt gemäß diesem Dokument bedienen.
- 12. Das Produkt entsprechend der Leistungsdaten betreiben.
- 13. Das Produkt ordnungsgemäß instand halten.
- 14. Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dem Dokument beschrieben sind, nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchführen.

Bei Unklarheiten:

15. Bei nächstgelegener GEMÜ Verkaufsniederlassung nachfragen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau



Posi- tion	Benennung	Werkstoffe
1	Transparenter Deckel mit LED-Statusanzeige	PC
2	Gerätesteckdose	PA
3	Ventilkörper	PVC-U, PVDF, PP-H, grau
4	Gewinde M16x1 für Rück- melder	
5	Elektromagnetischer Antrieb	PP-H, grau
6	CONEXO RFID-Chip am Antrieb	
7	Überwurfmutter (Service / Magnetwechsel)	PP-H, grau
8	Faltenbalg	PTFE
9	Drosselelement	PTFE
10	CONEXO RFID-Chip am Ventilkörper	
11	Notbetätigung (nur bei Steuerfunktion 1 (NC))	
	Dichtwerkstoffe	EPDM, FKM, FFKM

3.2 Beschreibung

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. ORinge in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermeti-

sche Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf-/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. Das Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Notbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.

3.3 Funktion





Abb. 1: Schnittbild Steuerfunktion 1 (NC)

Das Ventil erfüllt eine einfache direktgesteuerte AUF/ZU-Funktion. Der Mediendruck wird zur Druckkompensation genutzt. Durch das Beaufschlagen mit Mediendruck entsteht am Faltenbalg und Drosselelement eine jeweils entgegengesetzte Zugkraft, welche sich in Summe gegenseitig aufhebt. Die eingebaute Druckfeder dient der Sicherheit zum sicheren Dichtschließen bzw. Öffnen am Sitz. Durch das Aktiveren des Hubmagneten entsteht in der Ventilmittelachse ein Kräfteungleichgewicht, welches das Ventil öffnet bzw. schließt. Beim Deaktivieren des Magneten wird durch die Zugkraft des Faltenbalges und Feder der Ursprungszustand wiederhergestellt, das Ventil schließt bzw. öffnet.

3.4 Typenschild




Der Herstellungsmonat ist unter der Rückmeldenummer verschlüsselt und kann bei GEMÜ erfragt werden. Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.

4 GEMÜ CONEXO

Bestellvariante

Dieses Produkt besitzt in entsprechender Ausführung mit CO-NEXO einen RFID-Chip (1) zur elektronischen Wiedererkennung. Die Position des RFID-Chips ist unten ersichtlich. Die RFID-Chips können mit einem CONEXO Pen ausgelesen werden. Für die Anzeige der Informationen ist die CONEXO App bzw. das CONEXO Portal notwendig.



Für weitere Informationen lesen Sie die Betriebsanleitungen der CONEXO Produkte oder das Datenblatt CONEXO.

Die Produkte CONEXO App, CONEXO Portal und CONEXO Pen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs und müssen separat bestellt werden.

5 Bestimmungsgemäße Verwendung

▲ GEFAHR



Explosionsgefahr!

- Gefahr von Tod oder schwersten Verletzungen
- Das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Zonen verwenden.

WARNUNG

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts!

- ▶ Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod
- ► Herstellerhaftung und Gewährleistungsanspruch erlischt
- Das Produkt ausschließlich entsprechend der in der Vertragsdokumentation und in diesem Dokument festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.

HINWEIS

Sicherheitshinweis für M75 mit UL-Zulassung:

► Wir bitten um Beachtung, dass ausschließlich die mit einem UL-Prüfzeichen versehenen Komponenten die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllen.

Das Produkt ist bestimmungsgemäß nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

• Das Produkt gemäß den technischen Daten einsetzen.

Das Produkt ist für den Einbau in Rohrleitungen ausgelegt.

6 Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Übersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfügbarkeit prüfen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Bestellcodes

1 Тур	Code
Magnetventil	M75
2 DN	Code
DN 8	8
DN 10	10
DN 15	15
DN 20	20

Zweiwege-Durchgangskörper	D
4 Anschlussart	Code
Stutzen DIN	0
Gewindemuffe DIN ISO 228	1
Klebemuffe DIN	2
Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN	7

5 Werkstoff Ventilkörper	Code
PVC-U, grau	1
PVDF	20
PP-H, grau	5

6 Dichtwerkstoff	Code
EPDM	14
FKM	4
FFKM	F5

7 Steuerfunktion	Code
stromlos geschlossen (NC)	1
stromlos geöffnet (NO)	2

8 Antriebsausführung	Code
Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N	2F
Antriebsgröße 2 NC = 130 N NO = 50 N	2G

9 Spannung / Frequenz	Code
24 V DC	C1
20-48 V AC/DC	Q5
110-230 V AC/DC	X5

10 Elektrischer Anschluss	Code
Gerätestecker Bauform A, ohne Gegensteckdose	00
Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar	01

11 Sonderausführung	Code
Ohne	
UL-Zulassung	U

12 CONEXO	Code
Integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	С

Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung	
1 Тур	M75	Magnetventil	
2 DN	15	DN 15	
3 Gehäuseform	D	Zweiwege-Durchgangskörper	
4 Anschlussart	7	Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN	
5 Werkstoff Ventilkörper	20	PVDF	
6 Dichtwerkstoff	14	EPDM	
7 Steuerfunktion	1	stromlos geschlossen (NC)	
8 Antriebsausführung	2F	Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N	
9 Spannung / Frequenz	C1	24 V DC	
10 Elektrischer Anschluss	00	Gerätestecker Bauform A, ohne Gegensteckdose	
11 Sonderausführung		Ohne	
12 CONEXO	С	Integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	

7 Technische Daten

7.1 Medium

Betriebsmedium: Ohne UL-Zulassung

Neutrale, gasförmige und flüssige Medien, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften

des jeweiligen Gehäuse- und Dichtwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.

Mit UL-Zulassung

Luft, Wasser und Edelgase Für beide Versionen gilt:

Bei Steuerfunktion 1 (stromlos geschlossen (NC)) muss zwischen gasförmigen und flüssigen Medi-

en unterschieden werden.

7.2 Temperatur

Medientemperatur:

UL-Zulassung	Ventilkörperwerkstoff					
	PVC-U (Code 1)	PVDF (Code 20)	PP-H, grau (Code 5)			
ohne	10 - 40 °C	-20 - 100 °C	5 – 80 °C			
mit			5 - 65 °C			

Umgebungstemperatur:

UL-Zulassung	Ventilkörperwerkstoff					
	PVC-U (Code 1) PVDF (Code 20) PP-H, grau (Code 5)					
ohne / mit	10 - 40 °C	-20 - 60 °C	5 – 60 °C			

Lagertemperatur:

 $0 - 40 \, ^{\circ}\text{C}$

7.3 Druck

Betriebsdruck:

UL-Zulassung	Ventilkörperwerkstoff						
	PVC-U (Code 1)	PP-H, grau (Code 5)					
ohne	0 - 6 bar	0 - 6 bar	0 - 4 bar*				
mit	0 - 5 bar		0 - 4 bar				

^{* 0 - 6} bar auf Anfrage

Vakuum:

UL-Zulassung	Ventilkörperwerkstoff					
	PVC-U (Code 1) PVDF (Code 20) PP-H, grau (Code 5)*					
ohne	bis -950 mbar (relativ) / 63,25 mbar (absolut)					
mit	-	-	-			

^{*}nur Steuerfunktion 1 (Normally Closed)

Druck-Temperatur-Diagramm:

Ventil-	Temperatur														
körper20 -10 ±0 5 10 20					25	30	40	50	60	70	80	90	100		
werk- stoff	zulässiger Betriebsdruck														
PVC-U	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	4,8	3,6	-	-	-	-	-	-
PVDF	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,4	4,8	4,3	3,8	3,2	2,8	2,2	1,0
PP-H	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,3	2,4	1,6	0,9	-	-

Sämtliche Druckwerte sind in bar - Überdruck angegeben.

Der zulässige Betriebsdruck ist abhängig von der Temperatur des Betriebsmediums.

Erweiterte Temperaturbereiche auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Umgebungs- und Medientemperatur eine Mischtemperatur am Ventilkörper einstellt, welche die oben angegebenen Werte nicht überschreiten darf.

Kv-Werte: DN 8: 1,1 m³/h

DN 10: 1,6 m³/h DN 15: 2,5 m³/h DN 20: 2,5 m³/h

Kv-Werte ermittelt gemäß DIN EN 60534, Ventilkörperwerkstoff PP-H mit Anschluss Armaturenver-

schraubung Einlegeteil DIN.

Hinweis: Das Rohrleitungssystem muss mit Vorrichtungen zum Dämpfen des Wasserschlags versehen sein.

Das Ventil ist mit 2-facher Sicherheit auf den max. Betriebsdruck ausgelegt.

Druckstufe: UL-Zulassung Ventilkörperwerkstoff

	OL-Zulassung	ventilkorperwerkstori					
		PVC-U (Code 1)	PVDF (Code 20)	PP-H, grau (Code 5)			
ohne		PN 6	PN 6	PN 4*			
	mit	PN 5		PN 4			

* PN 6 auf Anfrage

Leckrate: nach Außen

A (nach EN 12266-1)

am Sitz

C (nach EN 12266-1)

7.4 Produktkonformitäten

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

EN 55011:1991 (150 kHz bis 30 MHz) EN 55014:1993 (148,5 kHz bis 30 MHz)

UL-Zulassung: ja

7.5 Mechanische Daten

Schutzart: IP 65

Gewicht: ca. 1 kg

Kabelverschraubung: M16 x 1,5

Leitungsquerschnitt: 0,25 - 1,5 mm²

Kabeldurchmesser: 4,5 - 10 mm

Durchflussrichtung: nicht beliebig, abhängig von der Steuerfunktion, siehe Pfeil auf dem Ventil

Einschaltdauer: 100 % ED

7.6 Elektrische Daten

Versorgungsspannung:

Spannung / Frequenz						
Code C1 Code Q5 Code X5						
24V DC ±10%	20 bis 48V AC/DC ±10%	110 bis 230V AC/DC ±10%				

Zulässige Spannungsab-

weichung:

±10 % nach VDE 0580

Stromaufnahme:


Spannung/Frequenz	Bestellcode	Max. Strom		
		Anzug	Halten	
24V DC	24V DC C1 1,		0,32 A	
20 - 48 V AC/DC	Q5	1,97 A	0,73 A	
110 - 230 V AC/DC	X5	0,40 A	0,09 A	

Schaltfrequenz: 1 s / 1 s (An / Aus)

Nennfrequenz: 50/60 Hz ±2,5 Hz (bei AC Nennspannung)

8 Abmessungen

8.1 Gesamtmaße




DN	Anschluss						
		Gewindemuffe (Code 1)	Klebemuffe (Code 2)	Armaturenverschraubung (Code 7)			
		A					
8	-	65,0	65,0	-			
10	-	76,0	76,0	-			
15	100,0	76,0	76,0	92,0			

Maße in mm

8.2 Ventilkörper

8.2.1 Stutzen (Code 0)




DN	L1	С	Ød s		Н	H1		
			Ventilkörperwerkstoffe 1)					
						20		
15	100,0	17,0	20,0	1,5	2,5	1,9	56,6	26,0

1) Werkstoff Ventilkörper

Code 1: PVC-U, grau Code 5: PP-H, grau Code 20: PVDF

Maße in mm

8.2.2 Gewindemuffe (Code 1)



G1/2

56,6


26,0

76,0

Maße in mm


8.2.3 Klebemuffe (Code 2)


15




Maße in mm

8.2.4 Armaturenverschraubung (Code 7)






mit Nennweitenadapter



DN	LA	LB		Ød	ØD	Н	H1	
		Einlegeteil Werkstoff						
		PVC-U	PP-H	PVDF				
10	92,0	130,0	136,0	136,0	16,0	43,0	56,6	26,0
15	92,0	130,0	127,0	130,0	20,0	43,0	56,6	26,0
20*	108,0	152,0	146,0	150,0	20,0	G1 1/4	56,6	26,0

^{*} Nennweitenadapter von DN 15 auf DN 20 liegt bei Maße in mm

8.3 Befestigungsmaße



Maße in mm

9 Herstellerangaben

9.1 Lieferung

Ware unverzüglich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.

Das Produkt wird im Werk auf Funktion geprüft. Der Lieferumfang ist aus den Versandpapieren und die Ausführung aus der Bestellnummer ersichtlich.

9.2 Transport

- 1. Das Produkt auf geeignetem Lademittel transportieren, nicht stürzen, vorsichtig handhaben.
- 2. Transportverpackungsmaterial nach Einbau entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen entsorgen.

9.3 Lagerung

- 1. Das Produkt staubgeschützt und trocken in der Originalverpackung lagern.
- 2. UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- 3. Maximale Lagertemperatur nicht überschreiten (siehe Kapitel "Technische Daten").
- 4. Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffe u. ä. nicht mit GEMÜ Produkten und deren Ersatzteilen in einem Raum lagern.

9.4 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Magnetventil mit Magnetspule
- Gerätesteckdose
- Einbau- und Montageanleitung

Bei Ersatzteilen mit UL-Zulassung dürfen dem Ventil nur folgende Komponenten beigelegt werden:

- Typ A Stecker
- Einlegeteile (bei Armaturenverschraubung)
- Überwurfmutter (bei Armaturenverschraubung)

10 Einbau in Rohrleitung

10.1 Einbauvorbereitungen

⚠ WARNUNG

Unter Druck stehende Armaturen!

- Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod
- Anlage drucklos schalten.
- Anlage vollständig entleeren.

MARNUNG



Aggressive Chemikalien!

- Verätzungen
- Geeignete Schutzausrüstung tragen.
- Anlage vollständig entleeren.

⚠ VORSICHT



Heiße Anlagenteile!

- Verbrennungen
- Nur an abgekühlter Anlage arbeiten.

NORSICHT

Überschreitung des maximal zulässigen Drucks!

- Beschädigung des Produkts
- Schutzmaßnahmen gegen Überschreitung des maximal zulässigen Drucks durch eventuelle Druckstöße (Wasserschläge) vorsehen.

⚠ VORSICHT

Verwendung als Trittstufe!

- Beschädigung des Produkts
- ► Gefahr des Abrutschens
- Installationsort so wählen, dass das Produkt nicht als Steighilfe genutzt werden kann.
- Das Produkt nicht als Trittstufe oder Steighilfe benutzen.

HINWEIS

Eignung des Produkts!

Das Produkt muss für die Betriebsbedingungen des Rohrleitungssystems (Medium, Mediumskonzentration, Temperatur und Druck) sowie die jeweiligen Umgebungsbedingungen geeignet sein.

HINWEIS

Werkzeug!

- Benötigtes Werkzeug für Einbau und Montage ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Passendes, funktionsfähiges und sicheres Werkzeug verwenden.
- 1. Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzfall sicherstellen.
- Technische Daten des Produkts und der Werkstoffe prüfen
- 3. Geeignetes Werkzeug bereithalten.
- 4. Geeignete Schutzausrüstung gemäß den Regelungen des Anlagenbetreibers beachten.
- 5. Entsprechende Vorschriften für Anschlüsse beachten.
- 6. Montagearbeiten durch geschultes Fachpersonal durchführen.
- 7. Anlage bzw. Anlagenteil stilllegen.
- 8. Anlage bzw. Anlagenteil gegen Wiedereinschalten sichern.
- 9. Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.
- Anlage bzw. Anlagenteil vollständig entleeren und abkühlen lassen bis Verdampfungstemperatur des Mediums unterschritten ist und Verbrühungen ausgeschlossen sind.
- 11. Anlage bzw. Anlagenteil fachgerecht dekontaminieren, spülen und belüften.
- 12. Rohrleitungen so legen, dass Schub- und Biegungskräfte, sowie Vibrationen und Spannungen vom Produkt ferngehalten werden.
- 13. Das Produkt nur zwischen zueinander passenden, fluchtenden Rohrleitungen montieren (siehe nachfolgende Kapitel).
- 14. Durchflussrichtung beachten (siehe Kapitel "Durchflussrichtung").
- 15. Einbaulage beachten (siehe Kapitel "Einbaulage").

10.2 Durchflussrichtung

Die Durchflussrichtung ist auf dem Produkt durch einen Pfeil angegeben.




Abb. 2: Durchflussrichtung Steuerfunktion 1 (NC)




Abb. 3: Durchflussrichtung Steuerfunktion 2 (NO)

10.3 Einbaulage

Die Einbaulage des Produkts ist beliebig.

10.4 Einbau mit Armaturenverschraubung




Abb. 4: Gewindestutzen

HINWEIS

- Der Klebstoff ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nur geeigneten Klebstoff verwenden!
- 1. Montagevorbereitungen durchführen (siehe Kapitel "Montagevorbereitungen").
- Je nach Anwendungsfall schweißtechnische Normen sowie Angaben des Klebstoffherstellers bei Klebeverbindungen einhalten.
- 3. Schraubverbindung entsprechend der gültigen Normen in Rohr einschrauben.
- 4. Überwurfmutter von Körper des Produkts abschrauben.
- 5. O-Ring ggf. wieder einsetzen.
- 6. Überwurfmutter über Rohrleitung stecken.
- 7. Einlegeteil durch Kleben / Schweißen mit der Rohrleitung verbinden.
- 8. Überwurfmutter wieder auf Körper des Produkts schrauben.
- 9. Körper des Produkts an anderer Seite ebenfalls mit Rohrleitung verbinden.
- 10. Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.

10.5 Einbau mit Schweißstutzen




Abb. 5: Schweißstutzen

- 1. Einbauvorbereitungen durchführen (siehe Kapitel "Einbauvorbereitungen").
- 2. Schweißtechnische Normen einhalten.
- 3. Antrieb mit Membrane vor Einschweißen des Ventilkörpers demontieren (siehe Kapitel "Antrieb demontieren").
- 4. Körper des Produkts in Rohrleitung einschweißen.
- 5. Schweißstutzen abkühlen lassen.
- 6. Ventilkörper und Antrieb mit Membrane wieder zusammen bauen (siehe Kapitel "Antrieb montieren").
- 7. Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.
- 8. Anlage spülen.

10.6 Einbau mit Gewindemuffe




Abb. 6: Gewindemuffe

HINWEIS

Dichtmittel!

- Das Dichtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nur geeignetes Dichtmittel verwenden.
- Gewindedichtmittel bereithalten.
- 2. Einbauvorbereitungen durchführen (siehe Kapitel "Einbauvorbereitungen").
- Gewindeanschluss entsprechend der gültigen Normen in Rohr schrauben.
- 4. Körper des Produkts an Rohrleitung schrauben, geeignetes Gewindedichtmittel verwenden.
- Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.

10.7 Einbau mit Klebemuffe

HINWEIS

- Der Klebstoff ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nur geeigneten Klebstoff verwenden!
- 1. Montagevorbereitungen durchführen (siehe Kapitel "Montagevorbereitungen").
- Klebstoff auf der Innenseite des Ventilkörpers und auf der Außenseite der Rohrleitung laut Angaben des Klebstoffherstellers auftragen.
- 3. Körper des Produkts mit Rohrleitung verbinden.
- 4. Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.

10.8 Ausrichtung des Antriebs

- 1. Antrieb A festhalten.
- 2. Überwurfmutter 1 lösen.
- 3. Überwurfmutter festhalten und Antrieb im Uhrzeigersinn verdrehen.
- 4. Antrieb festhalten.
- 5. Überwurfmutter anziehen.

11 Elektrischer Anschluss

▲ GEFAHR




Gefahr durch Stromschlag

- Verletzungen oder Tod (bei Betriebsspannung größer als Schutzkleinspannung) drohen.
- Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verbrennungen und lebensgefährlichen Verletzungen führen.
- Arbeiten an elektrischen Anschlüssen nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Kabel vor elektrischem Anschluss spannungsfrei schalten.
- Schutzleiter anschließen.

⚠ VORSICHT

Wechselspannung

- Magnetventil wird durch falsche Gerätesteckdose zerstört werden.
- Magnetventile mit einer Wechselspannung dürfen nur mit einer Gerätesteckdose betrieben werden, die einen eingebauten Gleichrichter enthält.



Pos.	Benennung
1	L/+, Versorgungsspannung
2	N/-, Versorgungsspannung
(1)	Schutzleiter (PE)

- Kabel an entsprechenden Klemmen des Klemmenblocks anschließen.
- Klemmenblock in Gehäuse der Gerätesteckdose (nach DIN EN 175301-803 A, früher DIN 43650) stecken, bis er hörbar einrastet.
- 3. Darauf achten, dass Kabel nicht eingeklemmt wird.
- 4. Klemmschraube der Gerätesteckdose anziehen.

12 Inbetriebnahme

NORSICHT

Ausströmendes Medium

- Gefährdung durch ausströmendes Medium.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass durch ausströmendes Medium keine Gefahr besteht.
- Vor Inbetriebnahme Dichtheit der Medienanschlüsse sicherstellen.

HINWEIS

Zu hoher Betriebsdruck

 Durch zu hohen Betriebsdruck kann das Ventil nicht elektromagnetisch geöffnet werden.

⚠ VORSICHT

Fremdstoffe

- Beschädigung der Armaturen.
- Bei neuen Anlagen und nach Reparaturen das Rohrleitungssystem bei voll geöffneten Armaturen spülen.
- Der Betreiber der Anlage ist verantwortlich für Auswahl des Reinigungsmediums und Durchführung des Verfahrens.

HINWEIS

Sicherheitshinweis für M75 mit UL-Zulassung:

- Wir bitten um Beachtung, dass ausschließlich die mit einem UL-Prüfzeichen versehenen Komponenten die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllen.
- 1. Sicherstellen, dass die Betriebsspannung der zulässigen Ventilspannung entspricht.
- 2. Korrekte Installation sicherstellen.
- 3. Funktion des Magnetventils prüfen.
- 4. Dichtheit der Medienanschlüsse und des Magnetventils prüfen.


13 Betrieb

13.1 Normalbetrieb

Während des Normalbetriebes müssen keine Einstellungen am Ventil vorgenommen werden.

13.2 Handnotbetätigung

Die Handnotbetätigung ist nur bei der NC-Variante funktionsfähig.



Beim Aktivieren der Handnotbetätigung 3 wird das Gestänge in der Ventilmittelachse über die schräge Ebene der Handnotbetätigung 3 nach unten gezogen. In Folge dessen öffnet das Ventil dauerhaft. Beim Deaktivieren verfährt das Gestänge wieder in die Ursprungsposition. Der Rasthaken 1 stellt dabei die identische Ausgangslage sicher.

14 Inspektion und Wartung

WARNUNG

Unter Druck stehende Armaturen!

- Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod
- Anlage drucklos schalten.
- Anlage vollständig entleeren.

⚠ VORSICHT

Verwendung falscher Ersatzteile!

- Beschädigung des GEMÜ Produkts
- Herstellerhaftung und Gewährleistungsanspruch erlöschen
- Nur Originalteile von GEMÜ verwenden.

⚠ VORSICHT



Heiße Anlagenteile!

- ▶ Verbrennungen
- Nur an abgekühlter Anlage arbeiten.

HINWEIS

Außergewöhnliche Wartungsarbeiten!


- Beschädigungen des GEMÜ Produkts
- Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

Der Betreiber muss regelmäßige Sichtkontrollen der GEMÜ Produkte entsprechend den Einsatzbedingungen und dem Gefährdungspotenzial zur Vorbeugung von Undichtheit und Beschädigung durchführen.


Das Produkt muss ebenso in entsprechenden Intervallen demontiert und auf Verschleiß geprüft werden.

- 1. Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten durch geschultes Fachpersonal durchführen.
- 2. Geeignete Schutzausrüstung gemäß den Regelungen des Anlagenbetreibers tragen.
- 3. Anlage bzw. Anlagenteil stilllegen.
- 4. Anlage bzw. Anlagenteil gegen Wiedereinschalten sichern.
- 5. Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.
- 6. GEMÜ Produkte, die immer in derselben Position sind, viermal pro Jahr betätigen.

14.1 Antrieb austauschen



- Das Ventil kann in eingebautem Zustand in der Rohrleitung verbleiben
- 1. Ventil vom Stromnetz trennen, in drucklosen Zustand versetzen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Überwurfmutter 2 gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- 3. Antrieb 1 vom Ventilkörper 3 abnehmen.



- 4. Neuen Antrieb 1 auf Ventilkörper 3 aufsetzen.
- 5. Überwurfmutter **2** im Uhrzeigersinn mit Anzugsdrehmoment **A** festziehen.

Werkstoff Ventilkörper	Anzugsdrehmoment A
PVC-U	5
PVDF	5
PP-H	4

Drehmomente in Nm

✓ Je nach Ausführung ist der Verschluss-Stopfen mit O-Ring dem Produkt beigelegt.



- 6. Verschluss-Stopfen 1 mit O-Ring in Antrieb 2 schrauben.
- 7. Verschluss-Stopfen **1** mit Anzugsdrehmoment **B** festziehen.

Werkstoff Ventilkörper	Anzugsdrehmoment B
PVC-U	3
PVDF	3
PP-H	3

Drehmomente in Nm

14.2 Reinigung des Produkts


⚠ VORSICHT

Fremdstoffe

- Beschädigung der Armaturen.
- Bei neuen Anlagen und nach Reparaturen das Rohrleitungssystem bei voll geöffneten Armaturen spülen.
- Der Betreiber der Anlage ist verantwortlich für Auswahl des Reinigungsmediums und Durchführung des Verfahrens
- Das Produkt mit feuchtem Tuch reinigen.
- Das Produkt nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

14.3 Ersatzteile

14.3.1 Antrieb




Pos.	Benennung	Bestellbezeichnung
1	Antrieb	AM75

Spannungsvaria- nte	Abdeckung	Dichtwerkstoff
24V DC	Ohne	EPDM
20 - 48V AC / DC	Verschluss-Stopfen*	FPM
110 - 230V AC / DC	Stellungsrückmelder	-

* Schutzart IP65 erreicht

14.3.2 Gerätestecker

Тур	Artikelnummer
GEMÜ 2026	88668465





Pos.	Benennung
1	Schraube
2	Stecker
3	Klemmenblock
4	Druckring
5	Dichtring
6	Kabeleinführung

15 Fehlerbehebung

to remember build				
Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung		
Keine Funktion	Stromversorgung fehlt	Stromversorgung und Anschluss gemäß Typenschild sicherstellen		
	Magnetspule defekt	Magnetventil austauschen		
	Gerätesteckdose falsch angeschlossen	Anschluss der Gerätesteckdose prüfen und ggf. korrigieren		
	Betriebsdruck zu hoch	Betriebsdruck prüfen, ggf. reduzieren		
	Magnetanker blockiert	Magnetventil austauschen		
Magnetventil undicht	Ventilsitz undicht	Magnetventil austauschen		
	PTFE Faltenbalg undicht	Magnetventil austauschen		

16 Ausbau aus Rohrleitung

WARNUNG



Unter Druck stehende Armaturen!

- Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod
- Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.
- Anlage bzw. Anlagenteil vollständig entleeren.

⚠ VORSICHT



Heiße Anlagenteile!

- Verbrennungen
- Nur an abgekühlter Anlage arbeiten.
- 1. Anlage abkühlen lassen.
- 2. Anlage leerlaufen lassen.
- 3. Elektrische Leitung(en) abschrauben.
- 4. Produkt mit geeigneten Maßnahmen aus Rohrleitung entfernen

17 Entsorgung

- 1. Auf Restanhaftungen und Ausgasung von eindiffundierten Medien achten.
- 2. Alle Teile entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbedingungen entsorgen.

18 Rücksendung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und des Personals ist es erforderlich, dass die Rücksendeer-klärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben den Versandpapieren beiliegt. Nur wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt ist, wird die Rücksendung bearbeitet. Liegt dem Produkt keine Rücksendeerklärung bei, erfolgt keine Gutschrift bzw. keine Erledigung der Reparatur, sondern eine kostenpflichtige Entsorgung.

- 1. Das Produkt reinigen.
- 2. Rücksendeerklärung bei GEMÜ anfordern.
- 3. Rücksendeerklärung vollständig ausfüllen.
- 4. Das Produkt mit ausgefüllter Rücksendeerklärung an GEMÜ schicken.

19 Original EU-Einbauerklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B



Original EU-Einbauerklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8 74653 Ingelfingen Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der oben genannten Richtlinie entspricht.

Produkt: GEMÜ M75

Produktname: Elektrisch betätigtes Magnetventil

Folgende grundlegenden Sicherheits- 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.5; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1.1; 1.7.2; und Gesundheitsschutzanforderungen 1.7.3; 1.7.4; 1.7.4.1; 1.7.4.2; 1.7.4.3.

der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I wurden angewandt und einge-

halten:

Folgende harmonisierte Normen (oder EN

EN ISO 12100:2010

Teile hieraus) wurden angewandt:

Ferner wird erklärt, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B erstellt wurden.

Der Hersteller verpflichtet sich, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zu der unvollständigen Maschine zu übermitteln. Diese Übermittlung erfolgt elektronisch.

Die gewerblichen Schutzrechte bleiben hiervon unberührt!

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

i.V. M. Barghoorn Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 05.03.2024

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG Fritz-Müller-Straße 6-8, 74653 Ingelfingen, Deutschland www.gemu-group.com info@gemue.de

20 Original EU-Konformitätserklärung gemäß 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)





Original EU-Konformitätserklärung

gemäß 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8

D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Vorschriften der oben genannten Richtlinie entspricht.

Produkt: GEMÜ M75

Produktname: Elektrisch betätigtes Magnetventil

Folgende harmonisierte Normen (oder EN IEC 61000-6-2:2019; EN 61800-3:2004/A1:2012

Teile hieraus) wurden angewandt:

Weitere angewandte Normen / Bemerkungen:

• DIN VDE 0580:2011-11

i.V. M. Barghoorn Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 05.03.2024

21 Original EU-Konformitätserklärung gemäß 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)





Original EU-Konformitätserklärung

gemäß 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8

D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Vorschriften der oben genannten Richtlinie entspricht.

Produkt: GEMÜ M75

Produktname: Elektrisch betätigtes Magnetventil

Folgende harmonisierte Normen (oder EN IEC 63000:2018

Teile hieraus) wurden angewandt:

i.V. M. Barghoorn Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 05.03.2024

22 Herstellererklärung im Sinne der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU



Herstellererklärung

im Sinne der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8

D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklären, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt gemäß Artikel 4, Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Übereinstimmung mit der guten Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt ist.

Produkt: GEMÜ M75

Produktname: Elektrisch betätigtes Magnetventil

Das Produkt wurde entwickelt und produziert nach GEMÜ eigenen Verfahrensanweisungen und Qualitätsstandards, welche die Forderungen der ISO 9001 und der ISO 14001 erfüllen. Das Produkt darf gemäß Artikel 4, Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU keine CE Kennzeichnung tragen.

Weitere angewandte Normen / Bemerkungen:

• EN ISO 5211; EN 558; AD 2000

i.V. M. Barghoorn Leiter Globale Technik Ingelfingen, 05.03.2024

23 Original EU-Konformitätserklärung gemäß 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)





Original EU-Konformitätserklärung

gemäß 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Wir, die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8 74653 Ingelfingen Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Vorschriften der oben genannten Richtlinie entspricht.

Produkt: GEMÜ M75

Produktname: Elektrisch betätigtes Magnetventil

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile hieraus) wurden angewandt:

EN 61140:2002/A1:2006; EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019; EN 60204-1:2018

i.V. M. Barghoorn Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 05.03.2024





