





















Schweißkonfigurationen Auswahltabelle

Konfiguration 1		Konfiguration 2	
			
Konfiguration 3		Konfiguration 4	
			
Konfiguration 5		Konfiguration 6	
			
Konfiguration 7		Konfiguration 8	
			
Konfiguration 9		Konfiguration 10	
			

Hinweise:

- * Da der max. anschweißbare Durchmesser begrenzt ist, bitten wir die gewünschten Kombinationen stets mit Hilfe des GEMÜ Spezifikationsblatts anzufragen
- * Die Darstellungen zeigen empfohlene Einbautagen
- * Die Pfeile in den Fließschemen sind beispielhaft

S1, S2, S3: Stutzen

V1, V2: Ventilsitz

H: Horizontale Ausrichtung

V: Vertikale Ausrichtung

→: Fließrichtung

→: Leerlaufichtung

Schweißkonfigurationen Auswahltabelle

Konfiguration 11		Konfiguration 12	
Konfiguration 13		Konfiguration 14	
Konfiguration 15		Konfiguration 16	
Hauptkörper M600, M600 03-01.ER 		Hauptkörper M600, M600 03-01.EL 	
Konfiguration 17		Konfiguration 18	
Hauptkörper M600, M600 03-01.ER 		Hauptkörper M600, M600 03-01.EL 	

Hinweise:

- * Da der max. anschweißbare Durchmesser begrenzt ist, bitten wir die gewünschten Kombinationen stets mit Hilfe des GEMÜ Spezifikationsblatts anzufragen
- * Die Darstellungen zeigen empfohlene Einbaulagen
- * Die Pfeile in den Fließschemen sind beispielhaft

S1, S2, S3: Stutzen

V1, V2: Ventilsitz

H: Horizontale Ausrichtung

V: Vertikale Ausrichtung

→: Fließrichtung

→: Leerlaufrichtung

i-Körper Auswahltabelle

	IOL	IOR	ITL	ITR	I2L	I2R
Anschweißteile	keine	keine	Rohr	Rohr	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°
Fließschema						
Schmiedekörper						
Vollmaterialkörper						

Hinweise:

- * Alternative Einbaulagen sind möglich
- * Die Pfeile in den Fließschemen sind beispielhaft

S1, S2, S3: Stutzen

V1, V2: Ventilsitz

H: Horizontale Ausrichtung

V: Vertikale Ausrichtung

→: Fließrichtung

→: Leerlaufichtung

i-Körper Auswahltabelle

	I3L	I3R	I4L	I4R	I5L	I5R
Anschweißteile	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°	Rohrbogen 90°
Fließschema						
Schmiedekörper						
Vollmaterialkörper						

Hinweise:

- * Alternative Einbaulagen sind möglich
- * Die Pfeile in den Fließschemen sind beispielhaft

S1, S2, S3: Stutzen

V1, V2: Ventilsitz

H: Horizontale Ausrichtung

V: Vertikale Ausrichtung

→: Fließrichtung

→: Leerlaufichtung